

## Accessoires pour PF 230

### Avance de précision pour PF 230

Montage en un clin d'oeil. L'avance se fait au choix en position verticale par le réglage de la hauteur ou en position oblique par l'avance fine. Avec graduation (repositionnable sur 0). Un tour correspond à 1,5 mm d'avance de broche (1 graduation = 0,05 mm).

**NO 24 140**



### Mandrin à couronne dentée 10 mm, avec queue pour PF 230

Qualité industrielle. Queue de 10 mm pour le montage dans la pince de 10 mm. Livré avec une clé de mandrin.

**NO 24 110**



### Jeu de pinces de serrage pour PF 230, 5 pièces

Une pièce de chaque pour fraises Ø 2,4 - 3 - 3,2 - 4 et 5 mm. Livré dans un coffret en bois avec couvercle coulissant.

**NO 24 144**


### Brides étagées de serrage, en acier fraisé.

#### A chaque fois 2 blocs étagés et 2 pattes.

Avec des coulisseaux et des vis correspondantes pour rainures en T pour la norme MICROMOT (12 x 6 x 5 mm). Dans une boîte en bois avec couvercle coulissant.

**NO 24 256** pour des pièces jusqu'à 20 mm d'épaisseur

**NO 24 257** pour des pièces jusqu'à 35 mm d'épaisseur



### Table croisée KT 230

Comme décrit par la Fraiseuse fine FF 230 (mais sans tête de fraisage ni colonne). Alésage 34 mm pour la colonne de la perceuse-fraiseuse PF 230 (la colonne de 35 mm à été réduite sur 34 mm pour l'ajustage finale).

**NO 24 106**

